

## Produktdatenblatt

### ViewSonic VA2718-sh - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.5 cm (27")

Produktbeschreibung: ViewSonic VA2718-sh - LED-Monitor - 68.5 cm (27") (27" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - Schwarz

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: ViewSonic  
 Hersteller Artikel Nr: VA2718-SH-EU  
 EAN: 0766907007169

#### Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ViewSonic VA2718-sh - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.5 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Tilt
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	62 cm x 23.8 cm x 45.5 cm
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	ISO 13406-2, ISO 9241-307