

Lenovo ThinkVision M14t - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 35.6 cm (14")

Produktbeschreibung: Lenovo ThinkVision M14t - LED-Monitor - 35.6 cm (14") (14" sichtbar) - tragbar - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - 300 cd/m² - 700:1 - 6 ms - 2xUSB-C - Raven Black

Gruppe: Monitore
 Hersteller: Lenovo
 Hersteller Artikel Nr: 62A3UAT1WL
 EAN: 0195042391596

Marketing:

Verbessern Sie unterwegs die Produktivität und Zusammenarbeit mithilfe des ultraportablen mobilen ThinkVision M14 Displays. Dieser 35,6 cm (14,0") Bildschirm lässt sich an jedes Gerät mit einem erweiterten USB-C-Anschluss anschließen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie mit einer Kundenpräsentation überzeugen oder einfach nur unterwegs Ihre Arbeit erledigen möchten - durch das ThinkVision M14 Display wird gute Arbeit noch besser.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision M14t - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 35.6 cm (14")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 35.6 cm (14") - Touchscreen
Energieverbrauch pro Jahr	25.5 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	7.22 W
Leistungsmerkmale	Digitalisierer, Digitalstift, USB-C-Hub
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1611 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	700:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	8 ms (normal); 6 ms (extrem)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	2xUSB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), tilt
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	32.34 cm x 1.4 cm x 21.43 cm
Gewicht	698 g
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver

Produktdatenblatt

Kennzeichnung

CCC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, China
Energy standard Tier 2, EU RoHS 2002/95/EC