

Produktdatenblatt

ASUS TUF Gaming VG27VH1B - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")

Produktbeschreibung: ASUS TUF Gaming VG27VH1B - LED-Monitor - gebogen - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - HDMI, VGA - Lautsprecher

Gruppe: Monitore
 Hersteller: ASUS
 Hersteller Artikel Nr: 90LM0691-B01170

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASUS TUF Gaming VG27VH1B - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 165 Hz
Pixelpitch	0.363 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Swivel, tilt
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.034 cm x 21.377 cm x 47.516 cm
Gewicht	5.35 kg