

iStorage diskAshur PRO 2 - Solid-State-Disk - 1 TB - USB 3.1



Produktbeschreibung: iStorage diskAshur PRO 2 - Solid-State-Disk
- verschlüsselt - 1 TB - extern (tragbar) -
USB 3.1 - FIPS 197, 256-bit SHA, 256-bit
AES-XTS

Gruppe: Festplatten
Hersteller: iStorage
Hersteller Artikel Nr: IS-DAP2-256-SSD-1000-C-G
EAN: 5060220251564

Marketing:

Das diskAshur PRO2 USB 3.1 HDD / SDD ist eine ultrasichere, PIN-authentifizierte, hardwareverschlüsselte portable Festplatte. Die Verwendung des Geräts könnte einfacher nicht sein: Schließen Sie das integrierte USB-Kabel an einen Computer an, und geben Sie eine 7- bis 15-stellige PIN ein. Wenn die korrekte PIN eingegeben wird, werden alle Daten auf der Festplatte entschlüsselt und zugänglich. Um das Laufwerk zu sperren, trennen Sie es einfach vom Host-Computer und alle auf dem Gerät gespeicherten Daten werden mit militärischer 256-Bit-Hardwareverschlüsselung nach AES-XTS verschlüsselt (volle Laufwerksverschlüsselung). Eine der einzigartigen zugrundeliegenden Sicherheitsfunktionen des diskAshur PRO2 ist der dedizierte hardwarebasierte sichere Mikroprozessor (Common Criteria EAL4+-fähig), der integrierte physische Schutzmechanismen nutzt, um Schutz gegen externe Manipulationen, Bypass-Angriffe und Fault Injections zu bieten. Das Gerät reagiert auf einen Angriff, indem es in den eingefrorenen Sperrstatus wechselt. Einfach ausgedrückt: Ohne PIN ist kein Zugriff möglich!

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	iStorage diskAshur PRO 2 - Solid-State-Disk - 1 TB - USB 3.1
Typ	Solid-State-Disk - extern (tragbar) - Wear Resistant Keypad, Brute Force Hack Defence Mechanism, staatlich zertifiziert, betriebssystem- & plattformunabhängig
Kapazität	1 TB
Hardwareverschlüsselung	Ja
Verschlüsselungsalgorithmus	FIPS 197, 256-bit SHA, 256-bit AES-XTS
Schnittstelle	USB 3.1
Datenübertragungsrage	5.0 Gbps (USB 3.1 Gen 1)
Merkmale	Wear Resistant Keypad, Brute Force Hack Defence Mechanism, staatlich zertifiziert, betriebssystem- & plattformunabhängig

Produktdatenblatt

Stromversorgung	USB-Bus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	84 mm x 124 mm x 20 mm
Gewicht	225 g