

ASUS VP229Q - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 54.6 cm (21.5")

Produktbeschreibung: ASUS VP229Q - LED-Monitor - 54.6 cm (21.5") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe: Monitore
 Hersteller: ASUS
 Hersteller Artikel Nr: 90LM06B3-B02370

Marketing:

Der ASUS VP229 ist ein 54,61 cm (21,5 Zoll) Full-HD-Monitor mit rahmenlosem IPS-Panel für hohe Betrachtungswinkel. Dadurch liefert er unglaublich scharfe Bilder und eine atemberaubende Videowiedergabe. Eine Bildwiederholrate von bis zu 75 Hz mit Adaptive-Sync-Technologie (FreeSync) verhindert Nachzieheffekte und sorgt für eine scharfe, kristallklare Videowiedergabe. Die vom TÜV Rheinland zertifizierten Flicker-Free- und Low-Blue-Light-Technologien gewährleisten einen hohen Sehkomfort.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASUS VP229Q - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 54.6 cm (21.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 54.6 cm (21.5")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.24795 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Tilt
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	49 cm x 19.9 cm x 36.3 cm
Gewicht	3 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification