

Samsung 980 PRO MZ-V8P1T0BW - Solid-State-Disk - 1 TB - PCI Express 4.0 x4 (NVMe)

Produktbeschreibung: Samsung 980 PRO MZ-V8P1T0BW - Solid-State-Disk - verschlüsselt - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - Puffer: 1 GB - 256-Bit-AES - TCG Opal Encryption

Gruppe: Festplatten
 Hersteller: Samsung
 Hersteller Artikel Nr: MZ-V8P1T0BW
 EAN: 8806090295546

Marketing:

Entfessele die ganze Power der Samsung PCIe 4.0 NVMe SSD 980 PRO - und katapultiere so deinen Rechner auf ein hohes Leistungsniveau. Dank der PCIe Schnittstelle der 4. Generation kann die 980 PRO die doppelte Datentransferrate im Vergleich zu NVMe SSDs mit PCIe 3.0 Schnittstelle erreichen. Außerdem ist sie abwärtskompatibel zu PCIe 3.0 - für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Samsung 980 PRO MZ-V8P1T0BW - Solid-State-Disk - 1 TB - PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Typ	Solid-State-Disk - intern - TRIM-Unterstützung, Schlafmodus, Auto Garbage Collection Algorithm, TurboWrite Technology, Low Power DDR4 SDRAM Cache, NVM Express (NVMe) 1.3c, Samsung V-NAND 3bit MLC Technology, Samsung Elpis Controller
Kapazität	1 TB
Hardwareverschlüsselung	Ja
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES
Formfaktor	M.2 2280
Schnittstelle	PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Puffergrösse	1 GB
Merkmale	TRIM-Unterstützung, Schlafmodus, Auto Garbage Collection Algorithm, TurboWrite Technology, Low Power DDR4 SDRAM Cache, NVM Express (NVMe) 1.3c, Samsung V-NAND 3bit MLC Technology, Samsung Elpis Controller, S.M.A.R.T.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	22.15 mm x 80.15 mm x 2.38 mm
Gewicht	9 g