

Noctua NH-D9DX i4 3U Prozessor-Luftkühler

Produktbeschreibung: Noctua NH-D9DX i4 3U -
Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1366,
LGA2011, LGA1356, LGA2011-3) -
Aluminium mit nickelbeschichteter
Kupferbasis - 92 mm



Gruppe: Systemzubehör
Hersteller: Noctua
Hersteller Artikel Nr: NH-D9DX i4 3U

Marketing:

Noctuas DX-Serie hat sich zu einer Standardlösung für leise Hochleistungskühlung im Xeon-Bereich entwickelt. Die i4-Revision unterstützt LGA2011 (sowohl Square ILM als auch Narrow ILM), LGA1356 und LGA1366 basierte Intel Xeon Systeme und das D9 Modell bietet eine höhere Effizienz und bessere Kompatibilität als bisherige 9 cm Versionen: Dank einer Grundfläche von 95 x 95 mm und der auf 110 mm reduzierten Bauhöhe ist der NH-D9DX i4 voll 3U kompatibel und ragt auf LGA2011 Square ILM und LGA13xx nicht über die Speicherbänke. Zugleich sorgen die Doppelturm-Konstruktion und der NF-A9 PWM Lüfter für noch bessere Kühlleistung bei minimaler Geräuschentwicklung. Zusammen mit dem professionellen SecuFirm2 Montagesystem sowie Noctuas NT-H1 Qualitäts-Wärmeleitpaste bildet der NH-D9DX i4 3U ein komplettes Premium-Paket für die leise Kühlung von Xeon Workstations und Servern.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Noctua NH-D9DX i4 3U Prozessor-Luftkühler
Produkttyp	Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt	Low-Noise Adaptor (L.N.A.), SecuFirm2 Mounting Kit, NT-H1-Wärmeleitpaste, NF-A9 PWM Premium-Lüfter
Kompatibilität	LGA1366 Socket, LGA2011 Socket, LGA1356 Socket, LGA2011-3 Socket
Kühlmaterial	Aluminium mit nickelbeschichteter Kupferbasis
Lüfterdurchmesser	92 mm
Gebälsehöhe	25 mm
Lüfterlager	SSO2-Lager
Drehgeschwindigkeit	400-2000 U/min
Luftstrom	62.7-78.9 m³/h (36,9 - 46,4 CFM)
Geräuschpegel	16.3 - 22.8 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Merkmale	Wärmerohrtechnologie, PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Soldered joints, 8 Kupferwärmerohre

Produktdatenblatt

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11 cm x 9.5 cm x 9.5 cm
Gewicht	531 g