

# Produktdatenblatt

## Lenovo V17 IIL - 43.9 cm (17.3") - Core i3 1005G1 - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: Lenovo V17 IIL 82GX - Core i3 1005G1 / 1.2 GHz - Win 10 Pro 64-Bit - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe - 43.9 cm (17.3") 1920 x 1080 (Full HD) - UHD Graphics - Bluetooth, Wi-Fi - Iron Gray IMR - kbd: Deutsch

Gruppe: Notebooks  
 Hersteller: Lenovo  
 Hersteller Artikel Nr: 82GX008EGE  
 EAN: 0195235644065

### Marketing:

Mit dem Lenovo V17 Notebook bleibt Ihr Unternehmen produktiv und Ihre Daten sind sicher. Das V17 wurde für kleine Unternehmen entwickelt und ist mit einem Intel Core Prozessor ausgestattet. Sein großzügiges 43,2 cm (17") Display bietet viel Platz für Multitasking, und mit dem Ziffernblock lassen sich auch Tabellenkalkulationen schnell durchführen.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Lenovo V17 IIL - 43.9 cm (17.3") - Core i3 1005G1 - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Pro 64-Bit - Deutsch
Prozessor	Intel Core i3 (10. Gen.) 1005G1 / 1.2 GHz (3.4 GHz) / 4 MB Cache
Speicher	8 GB DDR4 (1 x 4 GB + 4 GB (gelötet))
Speicherkapazität	256 GB SSD NVMe
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Display	43.9 cm (17.3") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	Intel UHD Graphics
Tastatur	Deutsch
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Batterie	Bis zu 7.4 Stunden
Sicherheit	Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Farbe	Iron Gray IMR
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.2 cm x 28.13 cm x 1.99 cm
Gewicht	2.2 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland

Hersteller-Vertriebsprogramm

TopSeller