

Philips B Line 276B1 - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

Produktbeschreibung: Philips B Line 276B1 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 1440p (Quad HD) @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Black Texture

Gruppe: Monitore
 Hersteller: Philips
 Hersteller Artikel Nr: 276B1/00
 EAN: 8712581764357

Marketing:

Der Philips USB-C-Monitor macht Schluss mit Kabelsalat. Zeigen Sie QHD-Bilder an und laden Sie gleichzeitig Ihren Laptop auf - mit einem einzigen USB-C-Kabel. Funktionen wie Daisy Chain für die Einrichtung von mehreren Displays, Augenkomfort mit TÜV-Zertifizierung zur Verringerung von Augenmüdigkeit.

| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Philips B Line 276B1 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Energieverbrauch pro Jahr | 44 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 30 W |
| Leistungsmerkmale | USB Hub, Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 1440p (Quad HD) 2560 x 1440 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.2331 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), swivel, tilt |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Farbe | Black Texture |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.3 cm x 20.5 cm x 53.7 cm |
| Gewicht | 7.12 kg |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert |

Produktdatenblatt

Kennzeichnung

Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS,
ICES-003, SEMKO, CB, CCC, TUV Ergo, DDC/CI,
RoHS, Bleifrei, CECP, CEL, EPA, cETLus, CU-EAC,
BFR-frei, Ukraine, PVC-free, quecksilberfrei, TUV Eye
Comfort certified, EAEU RoHS