

Panasonic Lumix G DMC-GX80K - Digitalkamera 12-32-mm-Objektiv



Produktbeschreibung: Panasonic Lumix G DMC-GX80K - Digitalkamera - spiegellos - 16.0 MPix - Vier Drittel - 4K - 2.7x optischer Zoom 12-32-mm-Objektiv - Wi-Fi - Schwarz

Gruppe: Camcorder & Digitalkameras

Hersteller: Panasonic

Hersteller Artikel Nr: DMC-GX80KEG-K

Marketing:

Auf der Suche nach Inspiration braucht ein eine Kamera, die genauso schnell reagiert wie er selbst. Die LUMIX GX80 ist mit ihrer umfangreichen Ausstattung - wie 4K Video und Foto, Dual I.S. Bildstabilisator, hochauflösendem Sucher, Sensor ohne Tiefpassfilter und neigbarem Touch-Screen-Monitor - der ideale Begleiter. Der kompakte Alleskönner mit seiner flachen, kompakten Bauweise eignet sich besonders für Street Photography.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Panasonic Lumix G DMC-GX80K - Digitalkamera 12-32-mm-Objektiv
Produkttyp	Digitalkamera - 4K - spiegelloses System
Objektiv im Lieferumfang	12-32-mm-Objektiv
Speicherkartensteckplatz	SD card
Sensoren	Digitales Niveaumessgerät
Drahtloschnittstelle	Wi-Fi
Sensorauflösung	16.0 Megapixel
Max. Videoauflösung	3840 x 2160
Objektivsystem	Zoomobjektiv - 2.7X-Zoom - 12 - 32 mm - f/3.5-5.6 G VARIO ASPH
Fokuseinstellung	Automatisch, manuell
Min. Fokussierungsabstand	20 cm
Digitales Zoom	4x
Bildstabilisator	Optisch (5-Achsen-Bildsensor-Shift-Mechanismus)
Kamerablitz	Pop-up Blitz
Optischer Sucher	Elektronisch - Farbe - LCD
Display	LCD-Display - 7.5 cm (3")
Unterstützte Batterie	1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1025 mAh (inbegriffen)
Schnittstelle	HDMI, USB 2.0
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.2 cm x 4.39 cm x 7.06 cm
Gewicht	383 g

