

Produktdatenblatt

Lenovo ThinkCentre M75n IoT - Nano - Athlon Silver 3050e 1.4 GHz - 4 GB - SSD 128 GB - Deutsch

Produktbeschreibung: Lenovo ThinkCentre M75n IoT 11BW - Nano - Athlon Silver 3050e / 1.4 GHz - RAM 4 GB - SSD 128 GB - NVMe - Radeon Graphics - GigE - Lenovo Terminal Operating System V2 - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - TopSeller

Gruppe: Desktops & Server
 Hersteller: Lenovo
 Hersteller Artikel Nr: 11BW000BGE
 EAN: 0195348686464

Marketing:

Der super-schlanke ThinkCentre M75n IoT ist ein Industrie-PC, der sich überall problemlos einsetzen lässt. Indem Sie die Kraft der Automatisierung mit Datenaustausch und -analyse in Echtzeit nutzen, können Sie Ihr Business durch Daten transformieren.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Lenovo ThinkCentre M75n IoT - Nano - Athlon Silver 3050e 1.4 GHz - 4 GB - SSD 128 GB - Deutsch
Typ	Personal-Computer - Nano
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor	AMD Athlon Silver 3050e / 1.4 GHz (2.8 GHz) (Dual-Core)
Cache-Speicher	4 MB L3
Cache pro Prozessor	4 MB
RAM	4 GB DDR4 SDRAM - non-ECC
Festplatte	SSD 128 GB - PCI Express 3.0 x2 - M.2 2242 - NVM Express (NVMe)
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	AMD Radeon Graphics
Netzwerk	GigE
Tastatur	Deutsch
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Lenovo Terminal Operating System V2
Farbe	Schwarz (unten), Iron Gray (obere Abdeckung), Schwarz (mittlere Blende)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.9 cm x 8.8 cm x 3.45 cm
Gewicht	720 g
Hersteller-Vertriebsprogramm	TopSeller
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver