

ASUS TUF Gaming VG27AQ1A - LED-Monitor - 68.47 cm (27")

Produktbeschreibung: ASUS TUF Gaming VG27AQ1A - LED-Monitor - 68.47 cm (27") - 2560 x 1440 WQHD @ 170 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe: Monitore
 Hersteller: ASUS
 Hersteller Artikel Nr: 90LM05Z0-B02370
 EAN: 4718017784047

Marketing:

Der TUF Gaming VG27AQ1A ist ein 68,58cm (27 Zoll) WQHD (2560 x 1440) IPS-Monitor mit einer ultraschnellen Bildwiederholffrequenz von 170Hz. Entwickelt für Gamer und alle, die auf der Suche nach einem immersiven Gameplay sind, bietet er eine Menge beeindruckender Spezifikationen. Die exklusive ELMB-Funktion ermöglicht eine MPRT-Reaktionszeit von 1ms und die Adaptive-Sync-Technologie (G-Sync Compatible Ready) sorgt für ein extrem flüssiges Gameplay ohne Tearing und Ruckeln.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASUS TUF Gaming VG27AQ1A - LED-Monitor - 68.47 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.47 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr	45 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	31 W
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort(OC): 170 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.5 cm x 21.4 cm x 45.5 cm
Gewicht	5.4 kg

Produktdatenblatt

Kennzeichnung

TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV
Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2