

Produktdatenblatt

Nokia 6300 4G - Light Charcoal - 4G - 4 GB - GSM - Mobiltelefon



Produktbeschreibung: Nokia 6300 4G - Mobiltelefon - Dual-SIM - 4G LTE - 4 GB - microSD slot, - microSD slot - GSM - 320 x 240 Pixel - RAM 512 MB - 0,3 MP - KaiOS - Light Charcoal

Gruppe: Mobiltelefone
 Hersteller: Nokia
 Hersteller Artikel Nr: 16LIOB01A06

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Nokia 6300 4G - Light Charcoal - 4G - 4 GB - GSM - Mobiltelefon
Produkttyp	Mobiltelefon 4G
Anzeige	320 x 240 Pixel - 6.1 cm (2.4")
Besonderheiten	UKW-Radio, LED-Taschenlampe
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 210 (Quad-Core)
Speicher	4 GB - RAM 512 MB
Unterstützte Speicherkarte	microSDHC, microSD Steckplatz - bis zu 32 GB
Hintere Kamera	0,3 Megapixel
Service Provider	Nicht angegeben
Formfaktor	Bar
SIM-Kartentyp	(4FF)
Anzahl SIM-Karten	Dual-SIM
Drahtlose Schnittstelle	Bluetooth, Wi-Fi
Nachrichtendienste	SMS, MMS
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, Micro-USB
Gesprächszeit	Bis zu 492 Minuten
Standby-Zeit	Bis zu 669.6 Stunden
Farbe	Light Charcoal
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53 mm x 13.7 mm x 131.4 mm
Gewicht	104.7 g