

Produktdatenblatt

Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL - 39.6 cm (15.6") - Core i7 1165G7 - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 20VE - Core i7 1165G7 / 2.8 GHz - Win 10 Pro 64-Bit - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Iris Xe Graphics - Wi-Fi, Bluetooth - Dual Tone Mineral Gray - kbd: Deutsch

Gruppe: Notebooks
 Hersteller: Lenovo
 Hersteller Artikel Nr: 20VE0005GE
 EAN: 0195235449332

Marketing:

Mit dem Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) mit 39,6 cm (15,6") bringen Sie Ihr Unternehmen nach vorn. Dieses leistungsstarke Notebook bietet Intel Core Prozessor. Zu den smarten Leistungsmerkmalen gehören optimierte Konferenzfunktionen für ortsunabhängiges Arbeiten.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL - 39.6 cm (15.6") - Core i7 1165G7 - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Pro 64-Bit - Deutsch
Prozessor	Intel Core i7 (11. Gen.) 1165G7 / 2.8 GHz (4.7 GHz) / 12 MB Cache
Speicher	16 GB DDR4 (1 x 8 GB + 8 GB (integriert))
Speicherkapazität	512 GB SSD - NVMe
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	39.6 cm (15.6") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	Intel Iris Xe Graphics
Tastatur	Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung	Ja
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, Gigabit Ethernet
Batterie	Bis zu 6 Stunden
Sicherheit	Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Farbe	Dual Tone Mineral Gray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.7 cm x 23.5 cm x 1.89 cm
Gewicht	1.7 kg

Produktdatenblatt

Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller-Vertriebsprogramm	TopSeller
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert