

ROLINE Gigabit Ethernet Switch, Pocket, 8 Ports

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 21.14.3530 |
| Hersteller | ROLINE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.14.3530 |
| EAN (Einzelstück) | 7630049618237 |



8 Port-Gigabit-LAN-Switch in praktischer, handlicher Westentaschenform
Der ROLINE 8 Port Pocket Gigabit Ethernet Switch kann Netzwerkzentrum für kleine, schnelle LANs sein.

- Acht 10/100/1000Mbit/s Ports, jeweils mit Auto-Negotiation
- Geschirmte RJ-45 Ports
- Automatische MDI / MDI-X Erkennung auf allen Ports
- Full-Duplex-Modus für 1000Mbit/s
- Speichert 8K MAC-Adressen
- Store-and-Forward Switching mit 430KB Datenpuffer
- Unterstützt Flußkontrolle nach IEEE 802.3x (bei Full-Duplex-Modus)
- Platzsparendes, schwarzes Metallgehäuse
- Spannungsversorgung : 5VDC 1,2A
- Abmessungen (BxTxH): 94 × 62 × 21 mm

Technische Daten

| | |
|------------------|---|
| Hersteller | ROLINE |
| Produktgruppe | Netzwerk-Switches |
| Produkttyp | Gigabit Ethernet Switch |
| Farbe | schwarz |
| Lieferumfang | Switch, Steckernetzteil, Spannungsversorgungskabel, Bedienungsanleitung |
| Netzwerkstandard | Gigabit Ethernet |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| LAN (Mbit/s) | 10/100/1000 |
| Anzahl Ports gesamt | 8 |
| Gigabit Ethernet Ports RJ-45 | 8 |
| Stackable | nein |
| Abmessungen (HxBxT) | 94 × 62 × 21 mm |
| Netzteil (extern/intern) | extern |
| Netzanschluss | Gerät-Eurostecker |
| Höhe | 94 mm |
| Breite | 62 mm |
| Tiefe | 21 mm |
| Gewicht | 182.3 g |
| Verpackungshöhe | 110 mm |
| Verpackungsbreite | 110 mm |
| Verpackungstiefe | 110 mm |
| Paketgewicht | 0.6 kg |