

NewStar NeoMounts NM-D135D - Tischhalterung (full-motion)

Produktbeschreibung: NewStar NeoMounts NM-D135D - Tischhalterung für 2 LCD-Displays (full-motion) - Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-68.6 cm (10"-27") - Klemmontage, Tülle

Gruppe: AV-Möbel
 Hersteller: NewStar
 Hersteller Artikel Nr: NM-D135DBLACK
 EAN: 5057103006991,8717371445232

Marketing:

Die NewStar Tischhalterung, das Modell NM-D135DBLACK, ist ein Neig-, Schwenk- und drehbare Tischhalterung für zwei Flachbildschirme bis 27" (69 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mit einer Tischklemme oder Tischplattenbohrung. NewStars Neig- (90°), dreh- (360°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jedem Betrachtungswinkel zu ändern, um von den vollen Umfang der Möglichkeiten des Flachbildschirms, zu profitieren. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 0 bis 40 Zentimetern und Tiefen einstellbar von 4 bis 43 Zentimetern. Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Durch eine ergonomische Halterung können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. NewStar NM-D135DBLACK hat drei Drehpunkten und eignet sich für Bildschirme bis 27" (69 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist für zwei Bildschirme je 8 kg. Die Tischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 oder 100x100 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von NewStars VESA Adapterplatten, abgedeckt werden.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	NewStar NeoMounts NM-D135D - Tischhalterung (full-motion)
Produkttyp	Tischhalterung (full-motion) - Klemmontage, Tülle
Einstellbare Tiefe	4-43 cm
Einstellbare Höhe	0-40 cm
Neigung	90°
Rotation	360°
Drehen	180°
Anpassungen	Höhe, Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe
Empfohlene Verwendung	2 LCD-Displays

Produktdatenblatt

Empfohlene Display-Größe	25.4-68.6 cm (10"-27")
VESA-Halterung	Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht	16 kg
Farbe	Schwarz

