

GSM Scout protect LTE

Einbrüchen und Diebstahl entgegenwirken - Überwachen und Fernwirken einach per SMS von Ihrem Handy aus.



Bestellnummer: 700100212L

Anwendungsgebiete

Überwachen von:

- *Eigenheimen*
- *Ferienhäusern*
- *Bauwagen und anderen Objekten*
- *Booten, Caravans, etc.*

Fernschalten von:

- *Licht*
- *Alarmsirene*



Allgemeine Informationen

Der GSM Scout Protect LTE eignet sich für die einfache Überwachung von Ferienhäusern und Eigenheimen. Dank kleiner Bauweise, lässt er sich an jedem Ort zur versteckten Überwachung platzieren. Über einen integrierten Bewegungsmelder ist er in der Lage, die Umgebung auf unbefugtes Betreten hin zu überwachen und meldet im Ereignisfall an bis zu 4 vom Anwender bestimmbare Nummern. Einfach die SIM-Karte mit den Einstellungen in das Gerät, am gewünschten Ort aufstellen und fertig. Dank zeitnahen, stillen Alarm, lassen sich Einbrüche sofort bemerken und das Fassen der Täter rückt in "greifbare" Nähe. Ein Auslösen von angeschlossener Elektrik per SMS ist durch die integrierten Schaltrelais möglich.

Zum Schutz der Schaltkontakte vor Kontaktabbbrand wird dringend die Verwendung einer R/C Kontaktschutz-Kombination zur Funkenlöschung empfohlen.

Technische Besonderheiten

- Einfache Inbetriebnahme
- Einfaches Einstellen über die SIM-Karte, ohne Software
- Einfach zu verstecken durch kleine Bauweise
- Verschiedene Gehäusefarben
- Übertragung von Empfangsqualität und Guthaben bei Prepaid SIM-Karten

Funktionserweiterung E-Mail

Alarmtexte über E-Mail (zusätzlich zu SMS)

Voraussetzungen

Um den GSM Scout protect LTE zu nutzen, benötigen Sie: GSM-Antenne (SMA Anschluss), Spannungsquelle 4,5 V DC, SIM-Karte (Prepaid oder Festvertrag), externe Sensoren

Technische Daten

Mobilfunknetze	Einsetzbar mit allen europäischen Mobilfunkanbietern	Lieferumfang	GSM Scout Protect LTE Akkupack Li-ion 3,7 V / 1035 mAh Handbuch Miniaturschraubendreher für Klemmen Gehäuseschrauben	
Anwender-programmierung	SIM-Karten Programmierung über Handy	Funktionserweiterung	Störmeldung und scharf schalten per E-Mail u/o SMS, Konfiguration mit USB-Kabel am PC, Servereinrichtung und -nutzung für 1 Jahr Bestell-Nr. 701100920 Bestell-Nr. 701100921 (Nutzung für 1 Jahr)	
Abmessung/ Gewicht	123 x 70 x 25 mm (L x B x H) / 104 g	Optionales Zubehör	Steckernetzteil 230 V AC / 12 V DC	Bestell-Nr. 305307214
Temperaturbereich	- 20 °C bis + 60 °C Betriebstemperatur		Scheibenklebeantenne (innen), 1,5 m Kabel (SMA)	300303304S
Schnittstellen	1 Meldekreis für "Einbruch" 2 x Relaischaltkontakte		Rundantenne PUK (außen), 3 m Kabel (SMA)	300303310S
Energieversorgung	11 - 35 V DC, 60 mA, Ruhendes Gerät: 0,06 A, Akku laden: 0,66 A, SMS-Versand: 0,15 A Bedarf		R/C Kontaktschutz-Kombination	700100618
Bewegungssensor	Abtastbereich: 5 m / 100° Horizontal, 82° Vertikal		Diverse Sensoren auf Anfrage	