

### LG 65NANO796NE 164 cm (65") LED-TV - 4K

Produktbeschreibung: LG 65NANO796NE - 164 cm (65")  
 Diagonalklasse LED-TV - Smart TV - ThinQ  
 AI, webOS 5.0 - 4K UHD (2160p) 3840 x  
 2160 - HDR - Nano Cell Display, Direct LED

Gruppe: Fernsehgeräte & Flachbildschirme  
 Hersteller: LG Electronics  
 Hersteller Artikel Nr: 65NANO796NE.AEU  
 EAN: 8806091046444,8806091046680



#### Hauptmerkmale

|  |   |
|--|---|
| Produktbeschreibung                            | LG 65NANO796NE 164 cm (65") LED-TV - 4K   |
| Produkttyp                                     | LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV  |
| Diagonale Klasse                               | 164 cm (65")  |
| Plattform                                      | Google Home, ThinQ  |
| Auflösung                                      | 3840 x 2160   |
| Anzeigeformat                                  | 4K UHD (2160p)  |
| HDR-Technologie                                | Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR Effect, Active HDR, HDR 10 Pro  |
| Framerate & Enhancement-Technologie            | 60 Hz Native Refresh Rate, TruMotion 100 (Aktualisierungsrate 50 Hz)  |
| Videoschnittstelle                             | Component, HDMI   |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse                     | 3 Anschlüsse  |
| Konnektivität                                  | Wi-Fi, LAN, Bluetooth   |
| Technologie                                    | IPS   |
| LCD Hintergrundlicht-Technologie               | LED-Hintergrundbeleuchtung - Nano Cell Display, Direct LED Local Dimming, LG Local Contrast   |
| Seitenverhältnis des Bildes                    | 16:9  |
| TV-Tuner                                       | 1x analog, 1x digital   |
| Digital TV-Tuner                               | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2   |
| Internet-Streaming-Dienste                     | Netflix, HbbTV, Voice Search, Magic Link, Home Dashboard, Disney+, Sports Alert, Music Discovery, LG Channels   |
| Bildverbesserungen                             | 4K Upscaling, Echte Farbgenauigkeit, Nano Color, Sharpness Enhancer, Advanced Color Enhancer, HDR Dynamic Tone Mapping, Motion Pro, Double Step Noise Reduction |
| Lautsprechersystem                             | 2 Lautsprecher  |
| Klangeffekte                                   | ULTRA Surround  |
| Intelligenter Assistent                        | Alexa, Google Assistant   |
| USB  | 2 Anschlüsse  |
| Mitgeliefertes Zubehör                         | LG MR20 Fernbedienung   |
| Energie Effizienzklasse                        | Klasse A  |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand               | 149 W   |
| Energieverbrauch pro Jahr                      | 207 kWh   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß | 146.3 cm x 8.78 cm x 85 cm  |
| Gewicht  | 21.4 kg   |

