

## Philips V-line 242V8LA - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")

Produktbeschreibung: Philips V-line 242V8LA - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Textured Black

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: Philips  
 Hersteller Artikel Nr: 242V8LA/00  
 EAN: 8712581771676

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Philips V-line 242V8LA - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 2H Hard Coating, Haze 25 %
Farbe	Textured Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	54 cm x 22 cm x 41.6 cm
Gewicht	3 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8
Kennzeichnung	Plug and Play, TUV GS, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, CU-EAC, EAEU RoHS

