



Lindy 36969 - 20 m - HDMI Typ A (Standard) - HDMI Typ A (Standard) - 3D - 10200 Gbit/s - Schwarz - Grau

4096 x 2160 - 10.2Gbps - PVC - Gold

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	36969
EAN/UPC	4002888369695

Marketing

Lindy 36969. Kabellänge: 20 m, Anschluss 1: HDMI Typ A (Standard), Steckverbinder 1 Geschlecht: Männlich, Anschluss 2: HDMI Typ A (Standard), Steckverbinder 2 Geschlecht: Männlich, Beschichtung Steckerkontakte: Gold, HDMI-Version: 2.0, 3D, Datenübertragungsrate: 10200 Gbit/s, Audio Return Channel (ARC), Produktfarbe: Schwarz, Grau

Ausführliche Details

Allgemein	
Kabellänge	20 m
Produktfarbe	Black,Grey
Datenübertragungsrate	10200 Gbit/s
Steckverbinder 1 Geschlecht	Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht	Männlich
Anschluss 1	HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2	HDMI Typ A (Standard)
Beschichtung Steckerkontakte	Gold
HDMI-Version	2.0
3D	Ja
Audio Return Channel (ARC)	Ja

Ausführliche Details

Gewicht und Abmessungen	
Kabeldurchmesser	9,8 mm
Verpackungsart	Polybag
Betriebsbedingungen	

Temperaturbereich in Betrieb -20 - 80 °C

Temperaturbereich bei Lagerung -25 - 85 °C

Merkmale

Kabellänge 20 m

Unterstützte Grafik-Auflösungen 3840 x 2160,4096 x 2160

Produktfarbe Black,Grey

RoHS-Kompatibel Ja

Zertifizierung REACH, UL

Datenübertragungsrate 10200 Gbit/s

Steckverbinder 1 Geschlecht Männlich

Dolby-Technologie DTS-HD Master Audio,Dolby TrueHD

HDMI Ethernet-Kanal Ja

Steckverbinder 2 Geschlecht Männlich

Anschluss 1 HDMI Typ A (Standard)

Anschluss 2 HDMI Typ A (Standard)

Anschluss1 Formfaktor Gerade

Beschichtung Steckerkontakte Gold

HDMI-Version 2.0

Kabelmantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC)

3D Ja

Menge pro Packung 1 Stück(e)

Audio Return Channel (ARC) Ja

AWG Kabelgröße 24

Anschluss2 Formfaktor Gerade

Maximale Bildwiederholrate 60 Hz