



Lindy 38207, 3840 x 2160 Pixel, AV-Receiver, 150 m, Verkabelt, Schwarz, HDCP

CAT 6 - 100 m

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Kabel / Adapter |
| Hersteller | Lindy |
| Hersteller Art. Nr. | 38207 |
| EAN/UPC | 4002888382076 |

Beschreibung

Lindy 38207. Typ: AV-Receiver, Maximale Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, unterstützte Kabeltypen: Cat6. Übertragungstechnik: Verkabelt. Arbeitsspannung: 24 V, Eingangsstrom: 1 A. Breite: 140 mm, Tiefe: 65 mm, Höhe: 18 mm. Menge pro Packung: 1 Stück(e), Verpackungsbreite: 220 mm, Verpackungstiefe: 70 mm

Hauptmerkmale

Allgemein

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Typ | AV-Receiver |
| Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| unterstützte Kabeltypen | Cat6 |
| Übertragungstechnik | Verkabelt |
| Arbeitsspannung | 24 V |
| Eingangsstrom | 1 A |
| Breite | 140 mm |
| Tiefe | 65 mm |
| Höhe | 18 mm |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Verpackungsbreite | 220 mm |
| Verpackungstiefe | 70 mm |

Ausführliche Details

Anschlüsse und Schnittstellen

| | |
|--------------------------|-----------|
| Übertragungstechnik | Verkabelt |
| RJ-45-Eingangsanschlüsse | 1 |

| | |
|---------------------------|----|
| HDBaseT-Port | Ja |
| Anzahl der HDMI-Ausgänge | 1 |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 |
| Audioanschlüsse | 1 |
| Fernbedienung (IR) input | 1 |
| Fernbedienung (IR) output | 1 |
| DC-Anschluss | Ja |

Merkmale

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Typ | AV-Receiver |
| Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| unterstützte Kabeltypen | Cat6 |
| Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 150 m |
| Chipsatz | VS100 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Bidirektional | Ja |
| CEC-Durchführung | Ja |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1280 x 720 (HD 720),3840 x 2160 |
| Bandbreite | 18 Gbit/s |
| HDCP | Ja |
| Material | Metall |
| HDCP-Version | 2.2 |
| Produktfarbe | Schwarz |
| HDBaseT zertifiziert | Ja |

Gewicht und Abmessungen

| | |
|---------|--------|
| Breite | 140 mm |
| Tiefe | 65 mm |
| Höhe | 18 mm |
| Gewicht | 315 g |

Lieferumfang

| | |
|-----------------------|----|
| Mitgelieferte Kabel | IR |
| Betriebsanleitung | Ja |
| IR-Receiver enthalten | Ja |

Leistung

| | |
|-----------------|------|
| Arbeitsspannung | 24 V |
| Eingangsstrom | 1 A |

Betriebsbedingungen

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 90 % |

Verpackungsdaten

| | |
|-------------------|------------|
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Verpackungsbreite | 220 mm |



| | |
|------------------|--------|
| Verpackungstiefe | 70 mm |
| Verpackungshöhe | 130 mm |
| Paketgewicht | 847 g |