



Lindy 36968, 15 m, HDMI Typ A (Standard), HDMI Typ A (Standard), 3D, 10,2 Gbit/s, Schwarz

15 m

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	36968
EAN/UPC	4002888369688

Beschreibung

Lindy 36968. Kabellänge: 15 m, Anschluss 1: HDMI Typ A (Standard), Steckverbinder 1 Geschlecht: Männlich, Anschluss 2: HDMI Typ A (Standard), Steckverbinder 2 Geschlecht: Männlich, Beschichtung Steckerkontakte: Gold, HDMI-Version: 2.0, 3D, Datenübertragungsrate: 10,2 Gbit/s, Audio Return Channel (ARC), Produktfarbe: Schwarz

Hauptmerkmale

Allgemein	
Kabellänge	15 m
Anschluss 1	HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht	Männlich
Anschluss 2	HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 2 Geschlecht	Männlich
Beschichtung Steckerkontakte	Gold
HDMI-Version	2.0
3D	Ja
Datenübertragungsrate	10,2 Gbit/s
Audio Return Channel (ARC)	Ja
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

Merkmale	
Kabellänge	15 m
Anschluss 1	HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2	HDMI Typ A (Standard)



Steckverbinder 1 Geschlecht	Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht	Männlich
Anschluss1 Formfaktor	Gerade
Anschluss2 Formfaktor	Gerade
Produktfarbe	Schwarz
HDMI-Version	2.0
3D	Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen	4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi	2160p
Audio Return Channel (ARC)	Ja
Datenübertragungsrate	10,2 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
AWG Kabelgröße	24
Beschichtung Steckerkontakte	Gold
Kabelmantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
RoHS-Kompatibel	Ja
Zertifizierung	REACH, UL
Menge pro Packung	1 Stück(e)

Gewicht und Abmessungen

Kabeldurchmesser	9,8 mm
Verpackungsart	Polybag

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb	-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-25 - 85 °C