

### EIZO FlexScan EV3895-WT - mit FlexStand - LED-Monitor - gebogen - 95.3 cm (37.5")

Produktbeschreibung: EIZO FlexScan EV3895-WT - Mit FlexStand - LED-Monitor - gebogen - 95.3 cm (37.5") - 3840 x 1600 UWQHD+ @ 61 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - weiß



Gruppe: Monitore  
 Hersteller: Eizo  
 Hersteller Artikel Nr: EV3895-WT  
 EAN: 4995047056744

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	EIZO FlexScan EV3895-WT - mit FlexStand - LED-Monitor - gebogen - 95.3 cm (37.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 95.3 cm (37.5")
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	24:10
Native Auflösung	UWQHD+ 3840 x 1600 (DisplayPort: 61 Hz, HDMI: 61 Hz, USB-C: 61 Hz)
Pixelpitch	0.229 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,8 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	89.39 cm x 24 cm x 41.1 cm
Gewicht	13.2 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV, TUV GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, China Energy Label Level 2, EPA, VCCI Class B, EAC, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, TUV LBL