

ASUS VA27AQSB - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

Produktbeschreibung:	ASUS VA27AQSB - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 2K QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m ² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
Gruppe:	Monitore
Hersteller:	ASUS
Hersteller Artikel Nr:	90LM06G0-B01170
EAN:	4718017802352



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS VA27AQSB - LED-Monitor - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync, VESA Adaptive-Sync
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	2K QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.383 cm x 22.63 cm x 51.729 cm
Gewicht	6.69 kg
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4