

### ASUS ZenWiFi AX Mini (XD4) - Wireless Router - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Desktop

Produktbeschreibung: ASUS ZenWiFi AX Mini (XD4) - Wireless Router - 2-Port-Switch - GigE, 802.11ax - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Dual-Band

Gruppe: Bridges & Router

Hersteller: ASUS

Hersteller Artikel Nr: 90IG05N0-MO3R50

EAN: 4718017637596



#### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ZenWiFi AX Mini (XD4) - Wireless Router - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - 2-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHZ
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP, DDNS
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Leistungsmerkmale	Print Server, IPv6-Unterstützung, VPN-Passthrough, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Ereignisprotokoll, Wi-Fi Protected Setup (WPS), IPSec-Passthrough, mehrfacher SSID-Support, statischer IP-Modus, DNS proxy, Port-Weiterleitung, ASUS AiDisk, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, VPN-Server, ASUS AiCloud, PPTP-Durchleitung, Wireless-Erweiterungsmodus, L2TP-Durchleitung, MU-MIMO-Technologie, Beamforming-Technologie, VPN-Klient, ASUS Router App, NTP-Klient, Smart Connect, ASUS Guest Network, Routermodus, DMZ-Unterstützung, Traffic-Analysegerät, ASUS AiMesh, ASUS AiProtection Classic, Bridge-Modus, L2TP Client, PPTP Client, PPTP Server, OpenVPN Client, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), OpenVPN-Server, WPS-Taste
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9 cm x 9 cm x 8 cm
Gewicht	295 g
Systemanforderungen	Apple MacOS X 10.6 oder höher, Android, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Apple iOS 9 oder höher

