

## Philips V-line 272V8LA - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")

Produktbeschreibung:	Philips V-line 272V8LA - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m <sup>2</sup> - 3000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Textured Black
Gruppe:	Monitore
Hersteller:	Philips
Hersteller Artikel Nr:	272V8LA/00
EAN:	8712581772109



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Philips V-line 272V8LA - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Energieverbrauch pro Jahr	44 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	30 W
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Farbe	Textured Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.3 cm x 23.1 cm x 45.6 cm
Gewicht	4 kg
Kennzeichnung	Plug and Play, TUV GS, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, CU-EAC, EAEU RoHS