

Metabo POWERMAXX BS BASIC - Bohrer/Schrauber

Produktbeschreibung: Metabo POWERMAXX BS BASIC - Bohrer/Schrauber - schnurlos - Bohrfutterschlüssel 10 mm - 34 N·m - 2 Akkus - 10.8 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge
 Hersteller: Metabo
 Hersteller Artikel Nr: 600080500
 EAN: 4007430244239

Key Selling Points:

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
- Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Metabo POWERMAXX BS BASIC - Bohrer/Schrauber
Produkttyp	Bohrer/Schrauber - schnurlos
Geschwindigkeit	0 - 360 / 0 - 1400 1/min
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	1 mm - 10 mm
Max. Drehmoment (hart)	34 N·m
Max. Drehmoment (weich)	17 N·m
Batterie	2 x 10.8 V - Lithium-Ionen

What's in the Box:

- Bohrer/Schrauber
- Akkuladegerät
- 2 Akkus
- Bohrfutterschlüssel, Gürtelhaken
- Koffer

