

### Dynabook Toshiba Satellite Pro C50-H-106 - 39.6 cm (15.6") - Core i7 1065G7 - 16 GB RAM - 512 GB SSD

Produktbeschreibung: Dynabook Toshiba Satellite Pro C50-H-106 -  
Core i7 1065G7 / 1.3 GHz - Win 10 Pro  
64-Bit - 16 GB RAM - 512 GB SSD - 39.6  
cm (15.6") 1920 x 1080 (Full HD) - Iris Plus  
Graphics - Wi-Fi, Bluetooth - dunkelblau,  
schwarz (Tastatur)



Gruppe: Notebooks  
Hersteller: Dynabook  
Hersteller Artikel Nr: A1PYS33E111K

#### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dynabook Toshiba Satellite Pro C50-H-106 - 39.6 cm (15.6") - Core i7 1065G7 - 16 GB RAM - 512 GB SSD
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Pro 64-Bit
Prozessor	Intel Core i7 (10. Gen.) 1065G7 / 1.3 GHz (3.9 GHz) / 8 MB Cache
Speicher	16 GB DDR4 (1 x 16 GB)
Speicherkapazität	512 GB SSD
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	39.6 cm (15.6") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	Intel Iris Plus Graphics
Eingabegerät	ClickPad
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet
Batterie	2 Zellen - bis zu 9.33 Stunden
Sicherheit	Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe	Dunkelblau, schwarz (Tastatur)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.25 cm x 24.05 cm x 1.97 cm
Gewicht	1.76 kg