

**Fujitsu B32-9 TS UHD - LED-Monitor - 80 cm
(31.5")**

Produktbeschreibung: Fujitsu B32-9 TS UHD - LED-Monitor - 80 cm (31.5") - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - Lautsprecher - mattschwarz



Gruppe: Monitore

Hersteller: Fujitsu

Hersteller Artikel Nr: S26361-K1696-V160

EAN: 4063872126731

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu B32-9 TS UHD - LED-Monitor - 80 cm (31.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80 cm (31.5")
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr	61 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	42 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160
Pixelpitch	0.1816 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.52 cm x 26.937 cm x 54.503 cm
Gewicht	9.8 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Bronze
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, DDC/CI, RoHS, WEEE, cTUVus, Directive 2004/108/EEC, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, EN 62368-1, ISO 9241-307 Class 1