

Dynabook Toshiba Satellite Pro C50-H-103 - 39.6 cm (15.6") - Core i3 1005G1 - 8 GB RAM - 256 GB SSD

Produktbeschreibung: Dynabook Toshiba Satellite Pro C50-H-103 - Core i3 1005G1 / 1.2 GHz - Win 10 Pro 64-Bit - 8 GB RAM - 256 GB SSD - 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 (Full HD) - UHD Graphics - Wi-Fi, Bluetooth - dunkelblau, schwarz (Tastatur)



Gruppe: Notebooks
 Hersteller: Dynabook
 Hersteller Artikel Nr: A1PYS33E111F
 EAN: 4062507108012

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Dynabook Toshiba Satellite Pro C50-H-103 - 39.6 cm (15.6") - Core i3 1005G1 - 8 GB RAM - 256 GB SSD
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Pro 64-Bit
Prozessor	Intel Core i3 (10. Gen.) 1005G1 / 1.2 GHz (3.4 GHz) / 4 MB Cache
Speicher	8 GB DDR4
Speicherkapazität	256 GB SSD
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	39.6 cm (15.6") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	Intel UHD Graphics
Eingabegerät	ClickPad
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet
Batterie	2 Zellen - bis zu 9.5 Stunden
Sicherheit	Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Farbe	Dunkelblau, schwarz (Tastatur)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.25 cm x 24.05 cm x 1.97 cm
Gewicht	1.76 kg
Lokalisierung	Region: Österreich