

Dynabook Toshiba Satellite Pro C50-H-100 - 39.6 cm (15.6") - Core i5 1035G1 - 8 GB RAM - 512 GB SSD

Produktbeschreibung: Dynabook Toshiba Satellite Pro C50-H-100 -
Core i5 1035G1 / 1 GHz - Win 10 Pro 64-Bit
- 8 GB RAM - 512 GB SSD - 39.6 cm (15.6")
1920 x 1080 (Full HD) - UHD Graphics -
Wi-Fi, Bluetooth - dunkelblau, schwarz
(Tastatur)



Gruppe: Notebooks
Hersteller: Dynabook
Hersteller Artikel Nr: A1PYS33E1115

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dynabook Toshiba Satellite Pro C50-H-100 - 39.6 cm (15.6") - Core i5 1035G1 - 8 GB RAM - 512 GB SSD
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Pro 64-Bit
Prozessor	Intel Core i5 (10. Gen.) 1035G1 / 1 GHz (3.6 GHz) / 6 MB Cache
Speicher	8 GB DDR4 (1 x 8 GB)
Speicherkapazität	512 GB SSD
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	39.6 cm (15.6") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	Intel UHD Graphics
Eingabegerät	ClickPad
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet
Batterie	2 Zellen - bis zu 8.42 Stunden
Sicherheit	Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe	Dunkelblau, schwarz (Tastatur)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.25 cm x 24.05 cm x 1.97 cm
Gewicht	1.76 kg