

Codierung der Bestellbezeichnung

Serie	Verpackung	Nennspannung	Kapazität	Rastermaß	Toleranz
TL	#	#	#	#	#
Elektrolyt- Kondensatoren, radial, low ESR	B : Bulk A : Ammopack	BA : 10 V BD : 16 V BJ : 25 V BM : 35 V BS : 50 V BV : 63 V	747 : 4,7 µF 810 : 10 µF 822 : 22 µF 847 : 47 µF 910 : 100 µF 922 : 220 µF 947 : 470 µF A10 : 1000 µF A22 : 2200 µF A47 : 4700 µF	D : RM 2,0 E : RM 2,5 G : RM 3,5 I : RM 5,0 K : RM 7,5	M : ± 20%

