

### ASUS RT-AX68U - Wireless Router - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Desktop

Produktbeschreibung: ASUS RT-AX68U - Wireless Router - 4-Port-Switch - GigE, 802.11ax - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Dual-Band

Gruppe: Bridges & Router

Hersteller: ASUS

Hersteller Artikel Nr: 90IG05M0-MO3G00

EAN: 4718017639781



#### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS RT-AX68U - Wireless Router - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHZ
Kapazität	Gastnetzwerke: 6
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP, DDNS, RTSP
Routing Protocol	IGMP
Leistungsmerkmale	VPN-Support, Wake on LAN (WOL), IGMP Snooping, Repeater-Modus, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Quality of Service (QoS), Dual-WAN-Verbindung, RADIUS-Unterstützung, SSH-Unterstützung, Wi-Fi Protected Setup (WPS), IPSec-Passthrough, DHCP-Server, statischer IP-Modus, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, Port-Ansteuerung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, VPN-Server, ASUSWRT, PPTP-Durchleitung, L2TP-Durchleitung, MU-MIMO-Technologie, Systemprotokoll, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, Link Aggregation, VPN-Klient, ASUS Router App, drahtlose SSID, Airtime Fairness, DMZ-Unterstützung, Traffic-Analysegerät, Traffic Monitoring, ASUS AiMesh, Bandwidth Limiter, Bridge-Modus, Unterstützung von Amazon Alexa, ASUS AiProtection Pro, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), IPTV-Support, WPS-Taste, NAT Passthrough, H.323 Pass-Through, SIP Pass-Through, PPPoE-Relais, Guest Network
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gewicht	630 g

