

## Lenovo ThinkCentre M70q - Mini - Core i5 10400T 2 GHz - 8 GB - SSD 256 GB - Deutsch

Produktbeschreibung: Lenovo ThinkCentre M70q 11DT - Mini - Core i5 10400T / 2 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - TCG Opal Encryption, NVMe - UHD Graphics 630 - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 - Win 10 Pro 64-Bit - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - TopSeller

Gruppe: Desktops & Server  
 Hersteller: Lenovo  
 Hersteller Artikel Nr: 11DT003WGE  
 EAN: 0194778892643

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkCentre M70q - Mini - Core i5 10400T 2 GHz - 8 GB - SSD 256 GB - Deutsch
Typ	Personal-Computer - Mini
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor	Intel Core i5 (10. Gen.) 10400T / 2 GHz (3.6 GHz) (6 Kerne)
Cache-Speicher	12 MB
Cache pro Prozessor	12 MB
RAM	8 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Massenspeicher-Controller	SATA (SATA 6Gb/s)
Festplatte	SSD 256 GB - PCI Express - M.2 2280 - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe)
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	Intel UHD Graphics 630
Netzwerk	GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, 802.11ax, Bluetooth 5.1
Tastatur	Deutsch
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Windows 10 Pro 64-Bit-Version
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.9 cm x 18.3 cm x 3.7 cm
Gewicht	1.25 kg
Hersteller-Vertriebsprogramm	TopSeller
Umweltschutzstandards	TCO Certified Desktops 8, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver

