

G.Skill Ripjaws V - DDR4 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - ungepuffert

Produktbeschreibung: G.Skill Ripjaws V - DDR4 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 4000 MHz / PC4-32000 - CL18 - 1.4 V - ungepuffert - non-ECC - Classic Black

Gruppe: RAM
Hersteller: G.Skill
Hersteller Artikel Nr: F4-4000C18D-64GVK
EAN: 4713294227218



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	G.Skill Ripjaws V - DDR4 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - ungepuffert
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	64 GB: 2 x 32 GB
Speichertyp	DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Geschwindigkeit	4000 MHz (PC4-32000)
Latenzzeiten	CL18 (18-22-22-42)
Leistungsmerkmale	Kühlkörper / Wärmeableitung, Dualer Kanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), ungepuffert
Spannung	1.4 V