

### Epson EcoTank ET-5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe

Produktbeschreibung: Epson EcoTank ET-5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 17.5 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB, LAN, Wi-Fi

Gruppe: Multifunktions- und Bürogeräte  
 Hersteller: Epson  
 Hersteller Artikel Nr: C11CJ89402  
 EAN: 8715946689821

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Epson EcoTank ET-5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore - 4 Farben
Empfohlenes monatliches Volumen	1.600 Seiten
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 17.5 Seiten/Min. 23 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	6.1 cm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Ausgabeablagekapazität	30 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB, LAN, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	34.6 cm x 37.5 cm x 34.7 cm
Gewicht	7.3 kg

