

ASUS TUF Gaming VG289Q1A - LED-Monitor - 4K - 71.12 cm (28")

Produktbeschreibung: ASUS TUF Gaming VG289Q1A - LED-Monitor - 71.12 cm (28") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe: Monitore
 Hersteller: ASUS
 Hersteller Artikel Nr: 90LM05B0-B02170
 EAN: 4718017953443

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS TUF Gaming VG289Q1A - LED-Monitor - 4K - 71.12 cm (28")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 71.12 cm (28")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.16 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	63.95 cm x 21.38 cm x 46.05 cm
Gewicht	5.7 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, WEEE, PSE Mark, EAC, RCM, CEL level 1, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2

