

VALUE Netzkabel IEC320/C14 Stecker - C15 Buchse, schwarz, 0,5 m

Artikelnummer	19.99.1120
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	19.99.1120
EAN (Einzelstück)	7630049613331



Kabel mit Kaltgerätestecker IEC320 C14 und Warmgerätebuchse IEC320 C15. Der Steckverbinder-Typ C14/C15 ist speziell für Geräte mit höheren Temperaturen ausgelegt, wird aber auch als Sondersteckertyp verwendet.

- Spannung 250 V AC
- Stromstärke: 10 A
- Steckertypen: Stecker IEC60320 C14 / Buchse IEC60320 C15
- Kabelaufbau: 3 Drähte
- Adern / Drähte: Querschnitt 1,0 mm²
- Material: PVC

Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Stromkabel
Produkttyp	Anschlusskabel
Farbe	schwarz
Länge	0.5 m
Anschlüsse	IEC320 C14, Kaltgeräte, 10A Stecker / IEC320 C15, Heißgeräte, 10A Buchse
Max. Strom	10 A
Max. Spannung	250V

Kabelmantelmaterial	H05RN-F
Aderquerschnitt (mm ²)	1 mm ²
Anzahl Adern	3
Seite 1 Bezeichnung	Kaltgeräte
Seite 1 Stecker Typ	IEC320 C14
Seite 2 Buchse Typ	IEC320 C15
Seite 1 Typ des Anschlusses	IEC320 C14, Kaltgeräte, 10A
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	IEC320 C15, Heißgeräte, 10A
Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Gewicht	100.1 g
Verpackungshöhe	40 mm
Verpackungsbreite	40 mm
Verpackungstiefe	150 mm
Paketgewicht	0.02 kg