

### ASUS RT-AX89X - Wireless Router - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Desktop

Produktbeschreibung: ASUS RT-AX89X - Wireless Router - 8-Port-Switch - 10 GigE, 802.11ax - WAN-Ports: 2 - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Dual-Band

Gruppe: Bridges & Router  
 Hersteller: ASUS  
 Hersteller Artikel Nr: 90IG04J1-BM3010  
 EAN: 4718017122320



#### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS RT-AX89X - Wireless Router - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - 8-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	2
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Kapazität	Gastnetzwerke: 6
Netzwerk/Transportprotokoll Routing Protocol	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, FTP, DHCP, DDNS IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Leistungsmerkmale	Print Server, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Download-Client, Ereignisprotokoll, Quality of Service (QoS), Dual-WAN-Verbindung, Wi-Fi Protected Setup (WPS), IPSec-Passthrough, Samba-Support, FTP-Server, mehrfacher SSID-Support, DNS proxy, Port-Weiterleitung, ASUS AiDisk, Drahtlos-Bridge-Modus, Reset-Taste, Port-Ansteuerung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, VPN-Server, ASUS AiCloud, PPTP-Durchleitung, Wireless-Erweiterungsmodus, L2TP-Durchleitung, MU-MIMO-Technologie, Adaptive QoS, VPN-Klient, ASUS Router App, NTP-Klient, DMZ-Unterstützung, Traffic-Analysegerät, ASUS AiMesh, ASUS AiProtection Pro, OpenVPN Client, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), IPTV-Support, NAT Passthrough
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	34.364 cm x 34.364 cm x 8.002 cm
Gewicht	1.28 kg
Systemanforderungen	Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple MacOS X 10.8, Microsoft Windows 7 / 8 / 10

