

BenQ TH685i - DLP-Projektor - tragbar - 3D

Produktbeschreibung: BenQ TH685i - DLP-Projektor - tragbar - 3D
- 3500 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)
- 16:9 - 1080p

Gruppe: Projektoren
Hersteller: BenQ
Hersteller Artikel Nr: 9H.JNK77.17E



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BenQ TH685i - DLP-Projektor - tragbar - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Helligkeit	3500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	10000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 8000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - Lampen-Sparmodus
Video-Modi	1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p, 2160/24p, 2160/25p, 2160/30p, 2160/60p, 2160/23p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	297 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.2 cm x 22.5 cm x 11 cm
Gewicht	2.8 kg

