



## Lindy 42710, Sender und Empfänger, Verkabelt, 140 m, Cat5e, Cat6, Schwarz, Aluminium

4 Port USB 2.0 Cat.6 Extender

Gruppe	Zubehör Eingabegeräte
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	42710
EAN/UPC	4002888427104

### Beschreibung

Lindy 42710. Typ: Sender und Empfänger, Übertragungstechnik: Verkabelt, Maximal mögliche Übertragungstrecke: 140 m. Netzteil Ausgangsspannung: 5 V, AC-Adapter Ausgangsstrom: 2,6 A. Breite des Senders: 12 cm, Tiefe des Senders: 6,7 cm, Höhe des Senders: 2,7 cm. Verpackungsbreite: 240 mm, Verpackungstiefe: 150 mm, Verpackungshöhe: 55 mm. Mitgelieferte Kabel: USB Typ-A auf USB Typ-B, Steckertypen enthalten: EU,UK,US

### Hauptmerkmale

Allgemein	
Typ	Sender und Empfänger
Übertragungstechnik	Verkabelt
Maximal mögliche Übertragungstrecke	140 m
Netzteil Ausgangsspannung	5 V
AC-Adapter Ausgangsstrom	2,6 A
Breite des Senders	12 cm
Tiefe des Senders	6,7 cm
Höhe des Senders	2,7 cm
Verpackungsbreite	240 mm
Verpackungstiefe	150 mm
Verpackungshöhe	55 mm
Mitgelieferte Kabel	USB Type-A to USB Type-B
Steckertypen enthalten	EU,UK,US

### Ausführliche Details

### Merkmale

Typ	Sender und Empfänger
Übertragungstechnik	Verkabelt
Maximal mögliche Übertragungsstrecke	140 m
unterstützte Kabeltypen	Cat5e,Cat6
Produktfarbe	Schwarz
Material	Aluminium
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	5
USB Datenübertragungsraten	480 Mbit/s
LED-Anzeigen	Ja
Zertifizierung	CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

### Gewicht und Abmessungen

Breite des Senders	12 cm
Tiefe des Senders	6,7 cm
Höhe des Senders	2,7 cm
Gewicht Transmitter	190 g
Breite des Empfängers	13 cm
Tiefe des Empfängers	6,7 cm
Höhe des Empfängers	2,7 cm
Empfängergewicht	210 g

### Lieferumfang

AC-Netzadapter	Ja
Mitgelieferte Kabel	USB Type-A to USB Type-B
Betriebsanleitung	Ja
Steckertypen enthalten	EU,UK,US

### Leistung

Netzteil Ausgangsspannung	5 V
AC-Adapter Ausgangsstrom	2,6 A

### Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb	0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95 %

### Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	240 mm
Verpackungstiefe	150 mm
Verpackungshöhe	55 mm
Paketgewicht	1,32 kg

### Sender

Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)	1
----------------------------------	---

### Empfänger

Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)	1
-------------------------------------	---

