



Lindy 70445, USB, 105 mm, 25 mm,
20 mm, 24 g, 160 mm

3.5mm & TosLink (Optical) Bluetooth Transceiver

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	70445
EAN/UPC	4002888704458

Beschreibung

Lindy 70445. Energiequelle: USB. Breite: 105 mm, Tiefe: 25 mm, Höhe: 20 mm. Mitgelieferte Kabel: USB

Hauptmerkmale

Allgemein

Energiequelle	USB
Breite	105 mm
Tiefe	25 mm
Höhe	20 mm
Mitgelieferte Kabel	USB

Ausführliche Details

Technische Details

Bluetooth-Version	5.0
Hostschnittstelle	3.5 mm + TOSLINK
aptX Audio-Entschlüsselung	Ja
Gesamte harmonische Verzerrung plus Geräusch (THD+N)	0,1 %
Temperaturbereich in Betrieb	-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Produktfarbe	Schwarz

Leistung

Energiequelle	USB
---------------	-----

Gewicht und Abmessungen

Breite	105 mm
--------	--------



Tiefe	25 mm
Höhe	20 mm
Gewicht	24 g
Verpackungsbreite	160 mm
Verpackungstiefe	160 mm
Verpackungshöhe	35 mm
Paketgewicht	120 g
	Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel	USB