

### ASUS ProArt PA278CV - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

Produktbeschreibung: ASUS ProArt PA278CV - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 WQHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, 2xDisplayPort, USB-C - Lautsprecher

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: ASUS  
 Hersteller Artikel Nr: 90LM06Q0-B01370  
 EAN: 4718017910040



#### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ProArt PA278CV - LED-Monitor - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 75 Hz, HDMI: 75 Hz)
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, 2xDisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.5 cm x 22.8 cm x 37.4 cm
Gewicht	8.4 kg
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2

