

Dell Latitude 5520 - 39.624 cm (15.6") - Core i5 1145G7 - vPro - 16 GB RAM - 512 GB SSD

Produktbeschreibung: Dell Latitude 5520 - Core i5 1145G7 / 2.6 GHz - vPro - Win 10 Pro 64-Bit - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 39.624 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz - Iris Xe Graphics - Wi-Fi, Bluetooth - Grau - BTS - mit 1 Jahr Vor-Ort-Basisgarantie



Gruppe: Notebooks
 Hersteller: Dell
 Hersteller Artikel Nr: J563X
 EAN: 5397184540770

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Dell Latitude 5520 - 39.624 cm (15.6") - Core i5 1145G7 - vPro - 16 GB RAM - 512 GB SSD
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Pro 64-Bit - Mehrsprachige Benutzerschnittstelle
Plattform-Technologie	Intel vPro Plattform
Prozessor	Intel Core i5 (11. Gen.) 1145G7 / 2.6 GHz (4.4 GHz) / 8 MB Cache
Speicher	16 GB DDR4 (1 x 16 GB)
Speicherkapazität	512 GB SSD - NVMe
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	39.624 cm (15.6") 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz - 141 ppi (Pixel pro Zoll)
Grafik	Intel Iris Xe Graphics
Tastatur Hinterbeleuchtung	Ja
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, Gigabit Ethernet
Batterie	4 Zellen
Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät
Farbe	Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.78 cm x 23.62 cm x 2.215 cm
Gewicht	1.59 kg
Preistyp	Build To Stock (BTS)
Services im Bundle	1 Jahr Vor-Ort-Basisgarantie

