

### AOC 24B2XHM2 - B2 Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60 cm (24")

Produktbeschreibung: AOC 24B2XHM2 - B2 Series - LED-Monitor - 60 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 4 ms - HDMI, VGA - Schwarz

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: AOC  
 Hersteller Artikel Nr: 24B2XHM2/EUR  
 EAN: 4038986149594



#### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC 24B2XHM2 - B2 Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse A+
Energieverbrauch pro Jahr	26 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	18 W
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	3H Hard Coating
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	54.01 cm x 18.68 cm x 41.98 cm
Gewicht	2.7 kg
Kennzeichnung	FCC, RoHS, REACH, TUV Bauart, EAC, ISO 9241-307 Class 1

