

Philips E-line 241E1SC - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 61 cm (24")

Produktbeschreibung: Philips E-line 241E1SC - LED-Monitor - gebogen - 61 cm (24") (23.6" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 240 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, VGA - Textured Black

Gruppe: Monitore
 Hersteller: Philips
 Hersteller Artikel Nr: 241E1SC/00
 EAN: 8712581758417



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Philips E-line 241E1SC - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr	48 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	33 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.272 mm
Helligkeit	240 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Farbe	Textured Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.6 cm x 20.2 cm x 41.3 cm
Gewicht	3.14 kg
Kennzeichnung	Plug and Play, TUV, CB, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart, CU-EAC, EAEU RoHS