

Canon EOS M50 - Digitalkamera EF-M 15-45-mm-IS-STM-Objektiv

Produktbeschreibung: Canon EOS M50 - Digitalkamera -
spiegellos - 24.1 MPix - APS-C - 4K / 25
BpS - 3x optischer Zoom EF-M
15-45-mm-IS-STM-Objektiv - Wi-Fi, NFC,
Bluetooth - weiß

Gruppe: Camcorder & Digitalkameras
Hersteller: Canon
Hersteller Artikel Nr: 2681C012
EAN: 4549292109177

Beschreibung:
Diese vielseitige, spiegellose Systemkamera mit 4K-Video, dreh- und schwenkbarem Touchscreen, 24,1 Megapixel CMOS-Sensor und DIGIC 8 ist ideal für unvergessliche Erinnerungen in den schönsten Farben und Details.

- Key Selling Points:
- 24,1 MP CMOS-Sensor im APS-C-Format
 - Reihenaufnahmen mit bis zu 10 B/s
 - Leistungsstarker DIGIC Bildprozessor
 - Einfach verbinden und kabellos teilen oder Backups erstellen
 - Außergewöhnliche 4K-Videos aufnehmen
 - Schneller, präziser AF und präzise Fokussachführung
 - EOS ähnliches Handling mit großem, reaktionsschnellem elektronischen Sucher



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Canon EOS M50 - Digitalkamera EF-M 15-45-mm-IS-STM-Objektiv
Produkttyp	Digitalkamera - 4K - spiegelloses System
Objektiv im Lieferumfang	EF-M 15-45-mm-IS-STM-Objektiv
Speicherkartensteckplatz	SD card
Bildprozessor	DIGIC 8
Sensoren	Digitales Niveuermessgerät
Drahtloschnittstelle	Wi-Fi, NFC, Bluetooth
Sensorauflösung	24.1 Megapixel
Max. Videoauflösung	3840 x 2160
Objektivsystem	Zoomobjektiv - 3X-Zoom - 15 - 45 mm - f/3.5-6.3 STM Canon EF-M
Fokuseinstellung	Automatisch, manuell
Min. Fokussierungsabstand	25 cm
Bildstabilisator	Optisch
Kamerablitz	Pop-up Blitz
Optischer Sucher	Elektronisch - 1 cm (0.39") - Farbe - OLED
Display	LCD-Display - 7.6 cm (3")
Unterstützte Batterie	1 x Canon LP-E12 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Schnittstelle	HDMI, USB 2.0
Farbe	Weiß

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.63 cm x 5.87 cm x 8.81 cm
Gewicht	351 g

Product Features:

- Videos und Bilder in hervorragender Qualität
Der DSLR-Sensor der EOS M50 und die unglaubliche Verarbeitungsleistung sorgen für atemberaubende Fotos und kinoreife 4K-Videos selbst bei schwierigsten Lichtverhältnissen - direkt aus der Kamera.
- Modernes Design mit intuitiver Bedienung
Ein dreh- und schwenkbarer Touchscreen mit Touch & Drag AF und ein großer, zentraler elektronischer Sucher. Das moderne Design der EOS M50 liegt perfekt in der Hand und bietet ein raffiniertes, intuitives Shooting-Erlebnis.
- Anschließen und Teilen
Schnelle Verbindung zu Mobilgeräten und PCs, einfache Bildübertragung auf Soziale Medien oder Cloud-Backup und automatische Bildsynchronisation und -übertragung.
- Videos in 4K drehen - jetzt, für die Erinnerung für morgen
Zeichne hochauflösende 4K-Videos im einzigartigen Kino-Look auf, die viermal so viele Details haben wie eine Full-HD-Aufnahme.

What's in the Box:

- Canon EOS M50
- EF-M 15-45-mm-IS-STM-Objektiv
- Canon LP-E12 Batterie
- Batterieladegerät, Staubhaube, Gehäusenhaube, Objektivdeckel, Nackenbügel, Blitzschuhabdeckung