

## BenQ MX536 - DLP-Projektor - tragbar - 3D

Produktbeschreibung: BenQ MX536 - DLP-Projektor - tragbar - 3D  
- 4000 ANSI-Lumen - XGA (1024 x 768) -  
4:3

Gruppe: Projektoren  
Hersteller: BenQ  
Hersteller Artikel Nr: 9H.JN777.33E  
EAN: 4718755084089



## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BenQ MX536 - DLP-Projektor - tragbar - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	20000:1
Auflösung	XGA (1024 x 768)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Lampenlebensdauer	Bis zu 5500 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 15000 Stunde(n) - Lampen-Sparmodus Bis zu 7000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 20000 Stunde(n) - langer Eco-Modus Bis zu 10000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus
Videoeingang	(NTSC, SECAM, PAL)
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	260 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	33.24 cm x 24.13 cm x 9.9 cm
Gewicht	2.6 kg

