

Bomann Diagonal DU 771.1 G - Kamin abgewinkelt - Black/Stainless Steel

Produktbeschreibung: Bomann Diagonal DU 771.1 G - Motorhaube
- Kamin abgewinkelt - Breite: 60 cm - Tiefe:
43 cm - Absaugung und Rückführung (mit
zusätzlichem Rückführungsset) -
Black/Stainless Steel

Gruppe: Abzugshauben
Hersteller: Bomann
Hersteller Artikel Nr: 771110
EAN: 4004470777116

Key Selling Points:

- 60 cm Wandesse, Glasfront
- 3 Leistungsstufen inkl. Booster-Funktion
- LED-Beleuchtung (2 x 1.5 W warmweiß), separat schaltbar
- Umluft- oder Abluftbetrieb
- Touch Control, LED Display
- Timer für Abschaltfunktion nach 9 Minuten



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bomann Diagonal DU 771.1 G - Kamin abgewinkelt - Black/Stainless Steel
Abzugshaubentyp	Kamin abgewinkelt
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Farbe	Black/Stainless Steel
Steuerungstyp	Berührungsempfindlich
Abzugstyp	Absaugung und Rückführung (mit zusätzlichem Rückführungsset)
Intensivmodus	Ja
Maximale Abluftleistung	335.8 m3/h
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz
Geräuschpegel (max.)	63 dB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	60 cm x 43 cm
Gewicht	14 kg

