

ViewSonic PS600W - DLP-Projektor - Short-Throw - 3D

Produktbeschreibung:	ViewSonic PS600W - DLP-Projektor - 3D - 3500 ANSI-Lumen - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p - Short-Throw Fixed-Objektiv
Gruppe:	Projektoren
Hersteller:	ViewSonic
Hersteller Artikel Nr:	PS600W
EAN:	0766907958416



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic PS600W - DLP-Projektor - Short-Throw - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 720p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Keypad
Helligkeit	3500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	22000:1 (dynamisch)
Auflösung	WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Objektiv	Short-Throw Fixed-Objektiv
Lampentyp	200 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 5000 Stunden - Normalmodus Bis zu 15000 Stunden - Eco-Modus
Videoeingang	RGB, Composite Video
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	260 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.2 cm x 23.6 cm x 11.5 cm
Gewicht	2.6 kg

What's in the Box:

- ViewSonic PS600W
- Fernbedienung
- VGA-Kabel

